

LifeSmart 多功能动态简易说明书

Typical Graphic Layout | Scale: 1/1

尺寸	66*66mm
纸张	80g书纸
工艺	

正面

LifeSmart云起

多功能动态感应器

快速操作指导书 V1.3

折叠

产品介绍

LifeSmart多功能动态感应器，采用热释电红外感应技术，通过人体移动时导致的温差变化检测移动，感应动态后通过智能联动推送消息，或触发其他智能设备联动。

通过和其他智慧产品联动可实现：有人走过自动开灯，有人经过自动拍照等。


折叠

规格参数

大小	38.4*38.4*22.4MM
重量	20g
颜色	象牙白
材质	ABS+PC
电池型号	CR2450 Panasonic
无线距离	100m (开放场)
工作湿度	5 ~ 90%
工作温度	-5 ~ 45°C
工作协议	CoSS

折叠

感应范围



折叠

配对操作

LifeSmart 多功能动态感应器需要与智慧中心配对，才能加入到智能控制网络。

- ① 打开LifeSmart App，请确认已连接到某一个智慧中心，点击首页屏幕右上角的“+”，选择“添加新设备”，选择“多功能动态感应器”，再选择设备需要加入的智慧中心，进入配对环节。
- ② 打开背板，撕下电池上的绝缘贴纸，按住背面黑色按键5秒以上，直至指示灯闪烁，点击“开始配对”。

折叠

配对操作

- ③ 配对成功后，可以对多功能动态感应器进行重命名，分配房间，点击“完成”，页面自动返回App首页。多功能动态感应器将显示在分配的房间中，即设备添加成功。
- ④ 如果超时配对不成功，可重复1-3步骤，直至成功为止。
- ⑤ LifeSmart多功能动态感应器具备强大的智能联动功能，这些高级使用功能，可以根据LifeSmart App提示进行操作，详细指导请参见官方网站 www.ilifesmart.com的使用帮助部分。

反面

保修说明

感谢您购买 LifeSmart 产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。

寄送保修前您可以拨打 400-886-1911 与我们的售后人员取得联系。

物品清单

- 多功能动态感应器 1
- 快速操作指导书 1
- 双面胶 1

注意

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、电击、等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

技术支持

- 用户支持邮箱 support@ilifesmart.com
- 技术支持电话 400-886-1911
- 技术支持微信公众号 iLifeSmart
- 网址 www.ilifesmart.com



制造商：杭州行至云起科技有限公司
地址：杭州市滨江区滨康路352号中控信息大厦A座10楼

声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 www.ilifesmart.com

声明

LifeSmart 为杭州行至云起科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。